

ノギスの進化 (測定時間の短縮・省力化につながります)

E-PEAK

これは便利!!




Max
最大値

Min
最小値

を自動的に保持

実用新案登録済み

内径を測る時は **Max** モードが便利!



今までのノギスでは
最大値を数値でさがしていた。

内径の最大値をE-PEAKノギスが
自動で保持してくれます。

見にくい所での外径測定は **Min** モードが便利!

手元で読み取り



外径の最小値をE-PEAKノギスが
自動で保持してくれます。




こんな時!
便利


旋盤加工 (ノギスの読み取り姿勢がきつい)

加工機の奥の方での測定 (表示が見にくい)

大きな溝の
巾測定



もちろん **Max** **Min** モードでない時は通常の測定が可能です。



E-PEAK 15

■ E-PEAK : 仕様・価格

(単位: mm)

型 式	測定長	最小表示量	器 差	全 長	電 源	質 量	A	B	C	D	E	F	G	H	価 格
E-PEAK15	150	0.01	±0.02	241	SR44 1個	170g	234	16	76	40	14	30	7	3.8	¥9,800
E-PEAK20	200			291		190g	284	16	76	40	14	30	7	3.8	¥13,300
E-PEAK30	300			396		280g	388	16	103	64	14	47	8	4.8	¥16,000

ピークホールドについて

本機にはノーマル測定に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの二通りの測定モードが装備されています。必要に応じて2つの測定モードを呼び出して使い分けてください。



MODEキーを短く押すとMAX又はMINの直前に使用したモードが表示されます。
MODEキーを短く押す毎にMAX、MINが交互に選択できます。

MODEを終了する場合は、MODEキーを長押しして表示をクリアしてください。

(+)ピークホールドモード MAXモード

測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。
最大値が求める値の測定に使用します。
表示部にMAXの文字が表示されます。図-1参照

内径測定にはこのモードを使用します。

図-1



(-)ピークホールドモード MINモード

測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。
最小値が求める値の測定に使用します。
表示部にMINの文字が表示されます。図-2参照

外側測定にはこのモードを使用します。

図-2



ピークホールドのリセットについて

ピークホールドは現在表示している値を超えない限りホールドを継続しますので
次の測定に入る場合はZEROキーによりホールドを解除し現在値表示にしてからご使用下さい。

BESTOOL-KANON

WANDY 器 中村 製作所

〒140-0014 東京都品川区大井 4-4-4 TEL.03-3775-1521(代) FAX.03-3775-1732
 〒550-0013 大阪市西区新町 2-18-19 TEL.06-6532-4488(代) FAX.06-6538-2656
 〒480-1162 愛知県長久手市段の上 2202-301 TEL.0561-76-0422(代) FAX.0561-76-0423
 E-MAIL tokyo@bestool-kanon.co.jp URL http://www.bestool-kanon.co.jp

2013.3-5000

販売店

新発売!

BESTOOL-KANON

ポケットに入るやさしいノギス

ケースノギス SM5

携帯に
便利!!

★測定長 50mm



胸ポケットに
スッポリ安全に
収まります



■ SM5 : 仕様・価格

(単位 : mm)

形式	測定長	最小読取値	器差	質量	A	B	C	D	価格
SM5	50	0.05	±0.05	40g	112	44	9.7	209	¥3,900

最小読取値 0.05mm(19mm を 20 等分)。ケースノギス SM5 にはデブスパーがありません。

ノギス部分の寸法は裏の SM-7 を参照してください。(A、D以外)

BESTOOL-KANON



器具 中村製作所


ポケットに入るやさしいノギス

BESTOOL-KANON

SM7

携帯に
便利!!

★測定長 70mm



※上下写真は原寸大です



ソフトケース付

胸ポケットに
スッポリ安全に
収まります



■SM7：仕様・価格

(単位：mm)

形式	測定長	最小読取値	器差	質量	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	価格
SM7	70	0.05	±0.05	23g	113	38	8	19	7	13	3.5	1.8	2	4.6	¥3,600

最小読取値 0.05mm(19mmを20等分)。

BESTOOL-KANON

中村製作所

〒140-0014 東京都品川区大井 4-4-4 TEL.03-3775-1521(代) FAX.03-3775-1732
 〒550-0013 大阪市西区新町 2-18-19 TEL.06-6532-4488(代) FAX.06-6538-2656
 〒480-1162 愛知県長久手市段の上 2202-301 TEL.0561-76-0422(代) FAX.0561-76-0423
 E-MAIL tokyo@bestool-kanon.co.jp URL http://www.bestool-kanon.co.jp

2013.3-5000

販売店